

**Garant****TC.T 110204, Gatunek: HU7310**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260982 HU7310
GTIN	4045197671004
Klasa artykułu	21G

### Opis

### Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	N
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 4 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Łamacz wiórów	AM
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCGT 110204

liczba wymian/ostrzy	3
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia