

HOLEX®**Noże do gwintów wewn., prawe, zbliżone do DIN 283 (ISO 13), P20/K25, chwyt kwadratowy: 16 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 297175 16 |
| GTIN | 4045197521453 |
| Klasa artykułu | 22E |

Opis**Wykonanie:**

Węglik spiekane - Chwyty ze stali o wytrzymałości 700 - 800 N/mm² z wyfrezowaną płaską powierzchnią. Uzbrojone w płytki skrawające z węglików spiekanych szlifowanych diamentem. Powierzchnia przyłożenia płytek jest również precyzyjnie szlifowana. Wszystkie noże tokarskie dostarczane są z ostrymi ostrzami. Wytrzymałość klina ostrza można zwiększyć przez ręczną obróbkę obciążaczem z węglika boru. Intensywność obciążania zależy od przeznaczenia noża. Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym ostrze należy bezwzględnie obciągnąć. wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osetką ręczną z węglika boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 180 mm

do otworów o Ø powyżej: 36 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|---------|
| do otworów o Ø powyżej | 36 mm |
| chwyt kwadratowy | 16 mm |
| długość całkowita | 180 mm |
| Materiał ostrza | P20/K25 |

