

HOLEX®**Liniały krawędziowe, czernione, w etui, długość: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	460100 300
GTIN	4045197206558
Klasa artykułu	42G

Opis**Wykonanie:**

Krawędź liniału hartowana, szlifowana i precyzyjnie docierana. Krawędź liniału hartowana, szlifowana i precyzyjnie docierana. Przekrój klin., jeden koniec ścięty, do łatwego pom. narożn., rowków wpustowych itp. Grzbiet pokryty tw. sztucznym, zabezpieczającym przed ciepłem rąk. z postarzonej stali specjalnej, fazy czernione (bezodblaskowe).

wskazówka:

Odchyłka prostoliniowości krawędzi pomiarowej odnosi się do zakresu nachylenia o $\pm 15^\circ$ w stosunku do płaszczyzny symetrii.

norma: DIN 874

Opakowanie: Etui

Kalibracja: F6

tolerancja prostoliniowości krawędzi pomiarowej: 0,003 mm

Opis techniczny

długość	300 mm
tolerancja prostoliniowości krawędzi pomiarowej	0,003 mm
norma	DIN 874
materiał	stal specjalna starzona
powierzchnia sfazowania	czernione (bezodblaskowe)
Opakowanie	Etui
Kalibracja	F6

Usługi

Kalibracja liniałów krawędziowych maks. długość 500 mm	016010 500
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Liniał krawędziowy maks. długość 500 mm	016020 500