

HOLEX®**Liniały montażowe wykonanie szerokie, dokładność 0, długość: 2000 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	460750 2000
GTIN	4045197226723
Klasa artykułu	42G

Opis

Wykonanie:

Wykonane z profilu stalowego z otworami odciążającymi. Powierzchnie kontrolne dokładnie szlifowane. Powierzchnie boczne również szlifowane. Część środkowa pokryta lakierem młotkowym.

wykonanie szerokie, klasa dokładności 0.

w dostawie::

Wraz z protokołem kontroli fabrycznej.

wskazówka:

Dostawa odpłatna.

norma: DIN 874

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Kalibracja: F7

szerokość przekroju: 50 mm

wysokość przekroju: 160 mm

masa: 24 kg

Opis techniczny

szerokość przekroju	50 mm
---------------------	-------

wysokość przekroju	160 mm
masa	24 kg
długość	2000 mm
Kalibracja	F7
norma	DIN 874
dokładność	0
Atrybut nazwy produktu	dokładność 0
materiał	Profil stalowy I
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

Usługi

Kalibracja liniałów płaskich maks. długość 2000 mm	016030 2000
Znakowanie opis laserowy	018940