

HOLEX®**Liniały montażowe wykonanie smukłe, dokładność 1, długość: 1000 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	460800 1000
GTIN	4045197225948
Klasa artykułu	42G

Opis

Wykonanie:

Wykonane z profilu stalowego z otworami odciążającymi. Powierzchnie kontrolne dokładnie szlifowane. Powierzchnie boczne również szlifowane. Część środkowa pokryta lakierem młotkowym.

wykonanie smukłe, klasa dokładności 1.

w dostawie::

Wraz z protokołem kontroli fabrycznej.

wskazówka:

Dostawa płatna.

norma: DIN 874

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Kalibracja: F7

szerokość przekroju: 30 mm

wysokość przekroju: 100 mm

masa: 5 kg

Opis techniczny

masa	5 kg
------	------

szerokość przekroju	30 mm
wysokość przekroju	100 mm
długość	1000 mm
Kalibracja	F7
norma	DIN 874
dokładność	1
Atrybut nazwy produktu	dokładność 1
materiał	Profil stalowy I
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

Usługi

Kalibracja liniałów płaskich maks. długość 1000 mm	016030 1000
Znakowanie opis laserowy	018940