



Nakrętki pierścieniowe, Ø gwintu: M16



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 086477 M16 |
| GTIN | 2050001741820 |
| Klasa artykułu | 08Y |

Opis

Wykonanie:

Wysokiej wytrzymałości śruby i nakrętki pierścieniowe, polakierowane na czerwono, **współczynnik bezpieczeństwa 4.**

wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 4:1: 4 t

Ø wewnętrzna pierścienia A: 35 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B: 63 mm

Ø kołnierza podstawy C: 35 mm

wymiar D: 14 mm

długość gwintu nakrętki E: 14 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------|---------|
| Ø pierścienia D | 14 mm |
| Ø gwintu | M16 |
| masa | 0,31 kg |

| | |
|----------------------------|-------|
| wysokość całkowita F | 62 mm |
| Ø kołnierza podstawy C | 35 mm |
| długość gwintu nakrętki E | 14 mm |
| Ø zewnętrzna pierścienia B | 63 mm |
| Ø wewnętrzna pierścienia A | 35 mm |
| wymiar D | 14 mm |
| Nośność WLL SF 4:1 | 4 t |