

**Liniał płaski, dokładność 2, długość: 1500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	460500 1500
GTIN	4045197206756
Klasa artykułu	42G

Opis**Wykonanie:**

Liniały wykonane ze specjalnej stali, szlifowane ze wszystkich stron. Przekrój prostokątny.

Zastosowanie:

Do ogólnego zastosowania warsztatowego przy dokładnych pracach.

wskazówka:

Liniały **nierdzewne** - dostawa od producenta. należy pamiętać, że **artykuł ten jest dostarczany za dodatkową opłatą**.

Opis techniczny

tolerancja płaskości powierzchni pomiarowych	0,046 mm
Kształt	A
wysokość przekroju $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
długość	1500 mm
szerokość przekroju $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Opis kształtu	przekrój prostokątny
Norma	DIN 874
dokładność	2
Atrybut nazwy produktu	dokładność 2
materiał	stal specjalna
Kalibracja	F7

Rodzaj produktu

Liniał płaski