

HOLEX®**Przymiary stalowe, kształt B, długość: 500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	461100 500
GTIN	4045197206848
Klasa artykułu	42G

Opis**Wykonanie:**

Kształt B: Krawędzie szlifowane i dokładnie justowane. Powierzchnie boczne dokładnie obrobione. Z ochronnym zakończeniem na końcu przymiaru. Jedna strona z dokładną podziałką w milimetrach.

norma: DIN 866

Kalibracja: F8

granica błędu: 0,1 mm

szerokość przekroju: 24,5 mm

grubość przekroju: 4,5 mm

Opis techniczny

grubość przekroju	4,5 mm
szerokość przekroju	24,5 mm
długość	500 mm
Kalibracja	F8
granica błędu	0,1 mm
norma	DIN 866
Kształt	B
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
------------------------------	--------

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm

016100 500