



## Dociski - wersja masywna, typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	376720 3
GTIN	4020772094232
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

- **Bardzo stabilna konstrukcja, z prowadnicą drążka.**
- **Drążek i ręczna dźwignia współbieżne.**
- **Korpus z żeliwa ciągliwego.**
- **Część dźwigni i drążek ze stali do ulepszenia cieplnego, cynkowanej i pasywowanej.**
- **Śruba dociskowa ulepszana cieplnie.**

#### Zastosowanie:

- **Do szybkiego mocowania / otwierania w produkcji seryjnej.**
- **Jako docisk dociskający i dociągający.**
- **Do wmontowania w specjalne przyrządy mocujące.**
- **Do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itd.**

rozstaw otworów g: 36 mm

rozstaw otworów e: 41 mm

rozstaw otworów f: 44 mm

wysokość mocowania h do osi śruby: 30 mm

Ø otworu d: 6,5 mm

skok mocowania: 32 mm

### Opis techniczny

rozstaw otworów e	41 mm
-------------------	-------

wysokość mocowania h do osi śruby	30 mm
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie)	4000 N
Ø otworu d	6,5 mm
śruba dociskowa	M8×35 mm
rozstaw otworów g	36 mm
rozstaw otworów f	44 mm
skok mocowania	32 mm
wysokość całkowita H	116 mm
długość całkowita L	309 mm
typ	6842