

**HOLEX®****Przymiary stalowe, kształt B, długość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	461100 1000
GTIN	4045197206855
Klasa artykułu	42G

**Opis****Wykonanie:**

**Kształt B:** Krawędzie szlifowane i dokładnie justowane. Powierzchnie boczne dokładnie obrobione. Z ochronnym zakończeniem na końcu przymiaru. Jedna strona z dokładną podziałką w milimetrach.

norma: DIN 866

Kalibracja: F8

granica błędu: 0,1 mm

szerokość przekroju: 30 mm

grubość przekroju: 6 mm

**Opis techniczny**

szerokość przekroju	30 mm
długość	1000 mm
grubość przekroju	6 mm
Kalibracja	F8
granica błędu	0,1 mm
norma	DIN 866
Kształt	B
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

**Usługi**

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
------------------------------	--------

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 1000 mm

016100 1000