



Opakowanie ekonomiczne, wiertło termiczne płaskie (bez kołnierza) Uni, 5 szt.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG0753 M12
GTIN	4069515042864
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Wytwarzanie otworów pod gwint w materiałach cienkościennych przez ciepło tarcia w bardzo krótkim czasie. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stojakowych.

Wiertło termiczne płaskie (bez kołnierza), **jak nr 080753**.

Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Zastosowanie:

Nadaje się do stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, mosiądzu.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964, klucz do mocowania ER nr 309680, gwintownik bezwiórowy HOLEX nr 139130 lub nr 139180 oraz uchwyt HOLEX M-Drill nr 080750.

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	2000 min ⁻¹
Ø otworu rdzenia	10,9 mm
Zalecana moc napędu	1,9 kW

Karta danych

Grubość materiału	0,7 - 2,5 mm
Ø chwytu	12 mm
Zawartość	5" szt.
Rodzaj produktu	Wiertła termiczne

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG0753 M12