

**Przymiary stalowe, kształt B INOX, długość: 500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	461105 500
GTIN	4045197206879
Klasa artykułu	42G

Opis**Wykonanie:**

Kształt B: Krawędzie szlifowane i dokładnie justowane. Powierzchnie boczne dokładnie obrobione. Z ochronnym zakończeniem na końcu przymiaru. Jedna strona z dokładną podziałką w milimetrach.

wersja **INOX**.

materiał: stal stopowa, INOX

Kalibracja: F8

granica błędu: 0,1 mm

szerokość przekroju: 24,5 mm

grubość przekroju: 4,5 mm

Opis techniczny

szerokość przekroju	24,5 mm
długość	500 mm
grubość przekroju	4,5 mm
Kalibracja	F8
granica błędu	0,1 mm
norma	DIN 866
Kształt	B
materiał	stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm	016100 500