

HOLEX®**Precyzyjne stalowe przymiary, nierdzewne, nierdzewne, matowane, długość: 500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	461600 500
GTIN	4045197234803
Klasa artykułu	42G

Opis**Wykonanie:**

Ze specjalnej sprężynowej stali nierdzewnej; krawędzie pomiarowe szlifowane. Wersja szeroka, podziałka mm na górnej i dolnej krawędzi. Wyraźna podziałka oraz matowa powierzchnia zapewniają dokładny odczyt.

podziałka trawiona elektrolitycznie, powierzchnia bezodblaskowa - matowana.

materiał: Stal stopowa, INOX

Kalibracja: F10

granica błędu: 0,4 mm

szerokość przekroju: 30 mm

grubość przekroju: 1 mm

Opis techniczny

długość	500 mm
grubość przekroju	1 mm
szerokość przekroju	30 mm
Kalibracja	F10
granica błędu	0,4 mm
norma	EG II
materiał	Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

Usługi

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500/2 mm	016100 500/2
Znakowanie opis laserowy Typ	018940