

Garant
**Oprawki przecinaków tokarskich eco, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W:
20/3 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273835 20/3
GTIN	4045197517319
Klasa artykułu	21W

Opis
Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność. 10×w

wskazówka:

Maks. wymiar \varnothing = ograniczona \varnothing obrabianego przedmiotu ze względu na wykonanie.

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków.

W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

Chłodziwo przekazywane tylko razem z uchwytami systemu GARANT eco nr 31 7900-31 9886.

chłodzenie wewnętrzne: tak

\varnothing maks.: 60 mm

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 30 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 21,5 mm

długość główki L_1 : 49 mm

szerokość chwytu: 20 mm

długość całkowita L: 108 mm

Opis techniczny

szerokość chwytu	20 mm
śruba	279815 6 (TX25; 6 Nm)

Szerokość skrawania W	3 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	21,5 mm
głębokość podcięcia t _{maks.}	30 mm
długość główki L ₁	49 mm
długość całkowita L	108 mm
Ø maks.	60 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279904
śruba zaciskowa Typ 6	279815 6