

HOLEX®**Precyzyjne stalowe przymiary, nierdzewne, nierdzewne, matowane, długość: 1500 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 461600 1500 |
| GTIN | 4045197234827 |
| Klasa artykułu | 42G |

Opis**Wykonanie:**

Ze specjalnej sprężynowej stali nierdzewnej; krawędzie pomiarowe szlifowane. Wersja szeroka, podziałka mm na górnym i dolnej krawędzi. Wyraźna podziałka oraz matowa powierzchnia zapewniają dokładny odczyt.

podziałka trawiona elektrolitycznie, powierzchnia bezodblaskowa - matowana.

materiał: Stal stopowa, INOX

Kalibracja: F10

granica błędu: 0,6 mm

szerokość przekroju: 30 mm

grubość przekroju: 1 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------|--------------------|
| grubość przekroju | 1 mm |
| długość | 1500 mm |
| szerokość przekroju | 30 mm |
| Kalibracja | F10 |
| granica błędu | 0,6 mm |
| norma | EG II |
| materiał | Stal stopowa, INOX |
| Rodzaj produktu | Przymiar stalowy |

Usługi

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 2000/2
mm

016100 2000/2

Znakowanie opis laserowy Typ

018940