

**Garant****Przecinaki tokarskie eco, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 20/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273830 20/6
GTIN	4045197576231
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136.

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy  $t_{\text{maks}}$ . (5x szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	6 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks}}$	30 mm
Szerokość funkcjonalna $L_4$	21,5 mm
śruba	279815 7 (TX30; 8 Nm)
długość główki $L_1$	40,5 mm
długość całkowita L	99,5 mm
Seria	Eco

szerokość chwytu b	20 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
śruba zaciskowa Typ 7	279815 7
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX30	674248 TX30
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600