

**HOLEX®****TCMT 16T308 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261030 HBX020
GTIN	4045197671264
Klasa artykułu	22D

**Opis**

TCMT 16T308 zestaw po 10 szt. HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmposuw  $f$ : 0,06 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 300 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 300 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PM
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 3,75 mm
posuw $f$	0,06 - 0,3 mm/obr,
liczba wymian	3
Gatunek	HBX020

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Seria	Noże
Seria	Głowice skrawające
Seria	Wytaczaki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,