

Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114400, w kasecie, bez powłoki, Typ: 6-10**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115280 6-10
GTIN	4045197024794
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

Szlifowane kształtowo: wysoka dokładność ruchu obrotowego i podziałki, precyzyjne zaszlifowanie ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.

wzmocniony rdzeń, niepowlekane.

Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

Opis techniczny

liczba wiertel	41
stopniowanie średnic wiertel co	0,1 mm
zakres wiertel	6 - 10 mm
chwyt	Trzpień walcowy
Liczba ostrzy Z	2
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS E

norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	130 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	tak
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	30 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	25 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	10 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	8 m/min	P
TOOLOX 33	nadaje się	8 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	8 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	5 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	25 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Akcesoria

Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 10 mm	114400 10
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 9,7 mm	114400 9,7
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 7,4 mm	114400 7,4
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 8,4 mm	114400 8,4
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 9,6 mm	114400 9,6
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 6,9 mm	114400 6,9
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 6,3 mm	114400 6,3
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 7,2 mm	114400 7,2
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 9,4 mm	114400 9,4
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 7,7 mm	114400 7,7
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 8,3 mm	114400 8,3
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 7,3 mm	114400 7,3
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 6,2 mm	114400 6,2
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 7,6 mm	114400 7,6
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 6,4 mm	114400 6,4
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 7,9 mm	114400 7,9
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 9,2 mm	114400 9,2
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 8,2 mm	114400 8,2
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 6,6 mm	114400 6,6
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 7,8 mm	114400 7,8
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 8,9 mm	114400 8,9
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 6,1 mm	114400 6,1
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 9,1 mm	114400 9,1

Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 6,7 mm	114400 6,7
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 9,9 mm	114400 9,9
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 8,7 mm	114400 8,7
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 9,8 mm	114400 9,8
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 7,1 mm	114400 7,1
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 9,3 mm	114400 9,3
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 8,1 mm	114400 8,1
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 8,8 mm	114400 8,8
Wiertła kręte z HSS/EN Ø DC h8 8,6 mm	114400 8,6
Kasety do wiertel krętych, zgodnych z DIN 338, puste Typ 6-10	115470 6-10