



**Płyty mocujące z magnesami trwałymi, z poprzecznym układem biegunów, długość płyt biegunowych: 250 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	380100 250
GTIN	4045197310620
Klasa artykułu	33S

## Opis

### Wykonanie:

- System magnesów neodymowych gwarantujący pewne mocowanie.
- **WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE** za pomocą dźwigni ręcznej.
- W położeniu wyłączonym słabe, przeciwne pole magnetyczne ułatwia zdejmowanie elementów.
- Z ogranicznikami wzdłużnymi i poprzecznymi.
- Płytki mosiężne 3 mm / stalowe 12 mm.
- Skupione pole magnetyczne zapobiega magnetyzowaniu się narzędzi.

### Zastosowanie:

- Nadają się do ciężkiej obróbki skrawaniem, jak frezowanie zgrubne.
- Do obróbki małych, średnich i dużych przedmiotów, również z chropowatą albo nierówną powierzchnią.

szerokość: 150 mm

wysokość: 56 mm

tolerancja wysokości: +0,5 / -2 mm

wysokość pola magnetycznego: 12 mm

dopuszczalne zużycie płyty biegunowej: 5 mm

masa: 17 kg

## Opis techniczny

wysokość pola magnetycznego	12 mm
-----------------------------	-------

masa	17 kg
nominalna siła przyczepności	150 N/cm <sup>2</sup>
wysokość	56 mm
szerokość	150 mm
tolerancja wysokości	+0,5 / -2 mm
dopuszczalne zużycie płyty biegunowej	5 mm
długość płyt biegunowych	250 mm