

Garant**Miary zwijane z wziernikiem, długość linki: 2 m**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	462210 2
GTIN	4045197154101
Klasa artykułu	41H

Opis

Wykonanie:

- odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego
- profile aluminiowe na obu powierzchniach funkcyjnych zapewniają dokładne powierzchnie oporowe przy pomiarach wewnętrznych i zewnętrznych
- profile aluminiowe odporne na wysoką temperaturę oraz obciążenia mechaniczne
- taśma pokryta lakierem piecowym, z czarnym nadrukiem, odporna na załamania dzięki wyobleniu, z zaczepem przestawnym na końcu (do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych). Kontrastowa podziałka, odporna na ścieranie i korozję
- podziałka mm / mm (górn / dół)
- odczyt skali we wzierniku w tym samym kierunku.

Kalibracja: G1

norma: EG II

szerokość taśmy: 16 mm

szerokość korpusu: 63 mm

szerokość obudowy: 24 mm

wysokość obudowy: 63 mm

Opis techniczny

szerokość taśmy	16 mm
wysokość obudowy	63 mm
szerokość korpusu	63 mm
szerokość obudowy	24 mm
długość linki	2 m
norma	EG II
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza zwijana w obudowie, osłona, rama

Usługi

Kalibracja miar zwijanych maks. długość 2 m	016140 2
Znakowanie opis laserowy Typ	018940