

Garant
Toczenie poprzeczne eco, lewe, Szerokość trzonu / skrawania W: 16/4 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273861 16/4
GTIN	4045197582058
Klasa artykułu	21W

Opis
Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 31 7900-31 9886.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø maks.: 60 mm

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 28 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 16 mm

długość główki L_1 : 45,5 mm

szerokość chwytu: 16 mm

długość całkowita L: 92,5 mm

Opis techniczny

szerokość chwytu	16 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	16 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	28 mm

śruba	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Szerokość skrawania W	4 mm
długość główki L ₁	45,5 mm
długość całkowita L	92,5 mm
Ø maks.	60 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279903
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
śruba zaciskowa Typ 5	279815 5