

**Bloczki płytkowe, pojedyncze, niemagnetyczne, typ: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	380820 10
GTIN	4045197311054
Klasa artykułu	33S

**Opis****Wykonanie:**

- połączone płytki stalowe i mosiężne,
- podłużny i poprzeczny podział biegunów. Płaski albo z rowkiem pryzmowym,
- płytki mosiężne 1 mm / stalowe 3 mm, klejone bez kotew,
- same bloki płytkowe nie są magnetyczne.

**Zastosowanie:**

- mogą być stosowane do obróbki przedmiotów o nieregularnych kształtach tylko w połączeniu z magnetycznymi płytami mocującymi
- możliwość dowolnego wyprofilowania bloków.

długość: 100 mm

szerokość: 70 mm

wysokość: 48 mm

kierunek biegunów: wzdłużny

wersja: płaski

masa: 2,7 kg

**Opis techniczny**

masa	2,7 kg
długość	100 mm
wysokość	48 mm

kierunek biegunów	wzdłużny
szerokość	70 mm
wersja	płaski