

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca CNMG, obróbka wykańczająca, 30 sztuk, HB7010-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2400 09T304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	170 - 500 mm/min
Zawartość	250050 HB7010-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T304
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2400 09T304
