

**Płytki skrawające TNMG do obróbki wykańczającej 50 sztuk, HBT020,
Rozmiar: 160404****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3919 160404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

powłoka	TiCN
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Zawartość	251414 HBT020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	6
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
liczba sztuk	50
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PF

Karta danych

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3919 160404