

Garant

**Płytki skrawające WNMG do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7130-2,
Rozmiar: 060404**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2983 060404
GTIN	4067263094890
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Zawartość	252062 HB7130-2
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060404
powłoka	powlekane
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	M

Karta danych

liczba sztuk	30
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2983 060404