

**Płytki skrawająca WNMG do obróbki zgrubnej 50 sztuk, HBT020, Rozmiar: 080408****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3931 080408
GTIN	4067263093763
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
głębokość skrawania a_p	1,8 - 6 mm
powłoka	TiCN
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 mm/min
liczba wymian/ostrzy	6
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
posuw f	0,2 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
Zawartość	252224 HBT020
liczba sztuk	50
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PR

Karta danych

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3931 080408