

Garant

Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7035-2, wielk.: 120404



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2803 120404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,07 - 0,25 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zawartość	260064 HB7035-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2803 120404