

Garant**Płytki skrawająca WNMG do obróbki zgrubnej 30 sztuk, HB7130-2, Rozmiar: 080408**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2989 080408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	30
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zawartość	252208 HB7130-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7130-2

Karta danych

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2989 080408