

Garant

**Płytki skrawające VBMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7130-2,
Rozmiar: 110304**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3562 110304
GTIN	4067263097006
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

tolerancja	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba sztuk	50
Zawartość	261224 HB7130-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,

Karta danych

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 mm/min
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3562 110304