

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca SNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HB7035-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2448 120412
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	251226 HB7035-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	8
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 320 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120412
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2448 120412
