

Garant

Płytki skrawające CCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7035-2, wielk.: 060202



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2809 060202
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 290 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Zawartość	260140 HB7035-2
promień naroża	0,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2809 060202