

Garant

Płytki skrawające CCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7035-2, wielk.: 09T304



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2809 09T304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zawartość	260150 HB7035-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 290 mm/min
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2809 09T304