

Garant**Płytki skrawające VCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7120-1,
Rozmiar: 110304****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3567 110304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	261366 HB7120-1
liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 110304
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
tolerancja	M

Karta danych

Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3567 110304