

Garant

**Płytki skrawające CNMG do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7130-2,
Rozmiar: 09T308**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2907 09T308
GTIN	4067263093794
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zawartość	250152 HB7130-2
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3:25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 mm/min
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
liczba sztuk	30
tolerancja	M
promień naroża	0,8 mm

Karta danych

Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2907 09T308