

**Płytki skrawające VBMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HBT020, Rozmiar: 110304****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3949 110304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	50
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	P
Zawartość	261186 HBT020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 mm/min
powłoka	TiCN
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm

Karta danych

głębokość skrawania a_p	0,4 - 1,5 mm
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PF
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3949 110304