

**Płytki skrawające VBMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HBT020, wielk.: 160408****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3950 160408
GTIN	4067263095958
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zawartość	261259 HBT020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 mm/min
Zastosowanie główne	P
powłoka	TiCN
promień naroża	0,8 mm

Karta danych

liczba sztuk	30
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3950 160408