

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca CNMG, obróbka zgrubna, 30 sztuk, HB7035-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2415 120416
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	4
Zawartość	250328 HB7035-2
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
promień naroża	1,6 mm
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 290 mm/min
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2415 120416
