

Garant

**Płytki skrawające CNMG do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7140-2,
Rozmiar: 09T308**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2911 09T308
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
liczba sztuk	50
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
powłoka	powlekane
Zawartość	250152 HB7140-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	4

Karta danych

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 mm/min
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2911 09T308