

HOLEX**Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 17 cale lub mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 122502 17 |
| GTIN | 4045197831521 |
| Klasa artykułu | 12F |

Opis**Wykonanie:**

Proste ostrza główne i specjalny profil rowkowy zapewniają bardzo dobre odprowadzanie opiłków. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności. Bogate możliwości zastosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu delikatnego węgliką spiekane go o bardzo cienkich ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Strategia skrawania: HPC

norma: DIN 6537 K

Tolerancja \varnothing nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja \varnothing nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 47,5 mm

długość całkowita L: 123 mm

\varnothing chwytu D_s : 18 mm

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,28 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--------------------------|------------|
| długość całkowita L | 123 mm |
| \varnothing nom. D_c | 17 mm |
| norma | DIN 6537 K |

| | |
|--|-----------------|
| posuw f w stali < 900 N/mm ² | 0,28 mm/obr, |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| Długość rowków wiórowych L _c | 73 mm |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂ | 47,5 mm |
| Tolerancja Ø nominalnej | h7 |
| Ø chwytu D _s | 18 mm |
| Seria | HOLEX Pro Steel |
| powłoka | TiAlN |
| Materiał ostrza | VHM |
| głębokość wiercenia do | 4×D |
| kąt wierzchołkowy | 140 stopni |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Strategia skrawania | HPC |
| pierścień barwny | zielone |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |