

Garant**Płytki skrawające VNMG do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7035-2,
Rozmiar: 160404****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2471 160404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Zawartość	251732 HB7035-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 350 mm/min
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
liczba sztuk	50
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2471 160404
