

Garant

**Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7140-2,
Rozmiar: 060204**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3505 060204
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 mm/min
Zawartość	260052 HB7140-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba sztuk	50
powłoka	powlekane
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	M
liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3505 060204