

Garant**Płytki skrawające CNMG do obróbki zgrubnej 30 sztuk, HB7130-2, Rozmiar: 160612****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2913 160612
GTIN	4067263094111
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4:25 mm
Materiał ostrza	HM
Zawartość	250336 HB7130-2
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
promień naroża	0,8 mm
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608
powłoka	powlekane
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	M

Karta danych

Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2913 160612