

**Płytki skrawające TNMG do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HBT130, wielk.: 160404****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3974 160404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,15 - 0,45 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
powłoka	TiCN
Zawartość	251414 HBT130
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404

Karta danych

liczba sztuk	30
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3974 160404