

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca WNMG, obróbka zgrubna, 30 sztuk, HB7010-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2492 080408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 415 mm/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Zawartość	252208 HB7010-2
liczba wymian/ostrzy	6
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2492 080408
