

**Płytki skrawające VNMG do obróbki wykańczającej 50 sztuk, HBT130,
Rozmiar: 160404****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3981 160404
GTIN	4067263094869
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 200 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	4
powłoka	TiCN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
Zawartość	251828 HBT130
posuw f	0,12 - 0,45 mm/obr,

Karta danych

liczba sztuk	50
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2.5 mm
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3981 160404