

**Płytki skrawające WNMG do obróbki zgrubnej 30 sztuk, HBT130, Rozmiar: 080408****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3986 080408
GTIN	4067263095095
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba sztuk	30
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 180 mm/min
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,15 - 0,55 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	2 - 6 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Zawartość	252224 HBT130
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408

Karta danych

Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	MR
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3986 080408