

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca DNMG, obróbka wykańczająca, 30 sztuk, HB7035-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2421 110404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 350 mm/min
promień naroża	0,4 mm
Zawartość	250652 HB7035-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG110404
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2421 110404
