

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca DNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HB7010-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2425 110404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 440 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Zawartość	250752 HB7010-2
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2425 110404
