

Garant

Płytki skrawające DCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7120-1, wielk.: 070202



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3513 070202
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
Zawartość	260351 HB7120-1
promień naroża	0,2 mm

Karta danych

liczba sztuk	30
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3513 070202