



**Płytki skrawające DCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HBT130,
Rozmiar: 070204**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2669 070204
GTIN	4067263096542
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	260500 HBT130
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	M
liczba sztuk	50
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 200 mm/min
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Materiał ostrza	HM

Karta danych

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	TiCN
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2669 070204